

VEM SONIC

Ultraschallreinigungsgeräte



Seit mehr als 10 Jahren sind wir für hochwertige und innovative Ultraschallreinigungslösungen bekannt. An unseren Standorten in Bayern arbeiten wir permanent daran, unser Know-how weiter auszubauen und die hohe Qualität der Produkte ständig zu verbessern.

Unser Ziel: Ultraschallreinigungsprodukte zu bieten, die sich Ihrem Arbeitsalltag optimal anpassen und höchsten Ansprüchen gerecht werden. Dabei erfüllt VEM SONIC den Wunsch hoher Kosteneffizienz und ermöglicht mit einem optimalen Preis-/Leistungsverhältnis die besonders wirtschaftliche Ausstattung Ihres Unternehmens. Beste Voraussetzungen für ein ebenso produktives und effektives, wie entspanntes und inspirierendes Arbeiten.

D-Serie



Leistungsmerkmale

- ✓ Temperatur von 0° bis 80 °C. einstellbar.
- ✓ Zeiteinstellung von 1 bis 99 Minuten.
- ✓ Einfache Bedienung über Touchbedienfeld.
- ✓ Digitaldisplays zum Ablesen der Temperatur und Reinigungsdauer.
- ✓ Drahtkorb und Deckel im Lieferumfang.
- ✓ Ablaufhahn bei Modellen ab 6 Liter Tankvolumen.
- ✓ Tragegriffe bei Modellen ab 3 Liter Tankvolumen.
- ✓ Standardpower (100%) und Softpower (60%) - Softpower für empfindliche Gegenstände.

VEM SONIC

Ultraschallreinigungsgeräte



- ✓ Degasfunktion für erhöhten Reinigungseffekt - nach Zugabe der Reinigungsflüssigkeit kann die Degasfunktion die Reinigungslösung optimal mit dem Wasser vermischen und Luftblasen aus dem Wasser drücken.
- ✓ Memoryfunktion - die zuletzt verwendete Einstellung wird gespeichert.
- ✓ Hochleistungsuperschallschwinger für beste Leistung und lange Lebensdauer.

Spezifikationen

Modell	Tankgröße	Gerätegröße	Tankvolumen	Reinigungsleistung	Heizungsleistung	Preis
Ultraschallfrequenz 40 kHz	(L x B x H) mm	(L x B x H) mm	Liter	Watt	Watt	EUR zzgl. MwSt.
SONIC-D2	150 x 140 x 100	190 x 170 x 220	2	60	100	a. A.
SONIC-D3	240 x 140 x 100	275 x 170 x 240	3	120	100	a. A.
SONIC-D6	300 x 155 x 150	330 x 180 x 310	6	180	300	a. A.
SONIC-D9	300 x 240 x 150	330 x 270 x 310	9	240	300	a. A.
SONIC-D13	330 x 300 x 150	360 x 330 x 310	13	360	400	a. A.
SONIC-D20	500 x 300 x 150	550 x 330 x 310	20	480	500	a. A.
SONIC-D27	500 x 300 x 200	550 x 330 x 360	27	600	500	a. A.



SONIC-D3



SONIC-D6

VEM SONIC

Ultraschallreinigungsgeräte



Ultra-Serie



CD-4810



CD-4821



VGT-6250

Leistungsmerkmale

- ✓ Integrierte Heizung mit automatischer Abschaltung bei 60° C (CD-4821/VGT-6250), 5 Temperatureinstellungen von 40° - 60° C (CD-4810).
- ✓ Reinigungszeiteinstellung.
- ✓ Einfache Bedienung über Bedienfeld mit LED-Display.
- ✓ Innenkorb/Einlegeboden und Deckel im Lieferumfang.
- ✓ Reinigungsleistung 60/65 Watt.
- ✓ Ultraschallfrequenz 35/40 KHz.
- ✓ Heizleistung 80/100 Watt.
- ✓ Degasfunktion für erhöhten Reinigungseffekt - nach Zugabe der Reinigungsflüssigkeit kann die Degasfunktion die Reinigungslösung optimal mit dem Wasser vermischen und Luftblasen aus dem Wasser drücken.
- ✓ Hochleistungsultraschallschwinger für beste Leistung und lange Lebensdauer.

Spezifikationen

Leistungsmerkmale	CD-4810	CD-4821	VGT-6250
Tankgröße mm	183x153x77	245x150x76	245x147x77
Gerätegröße mm	230x265x180	314x243x204	295x230x207
Tankvolumen l	2	2,5	2,5
Ultraschallfrequenz KHz	35	35	40
Reinigungsleistung W	60	60	65
Heizungsleistung W	80	100	100
Preis EUR zzgl. MwSt.	a. A.	a. A.	a. A.

Ultraschallreinigungskonzentrate

Die Seifenblase® bei stark verschmutzten und angelaufenen Gegenständen.



Die Seifenblase® unterstützt die Reinigung von angelaufenem, matt gewordenem Schmuck und unterstützt bei der Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen an den meisten Metallen und Münzen. Die mit Die Seifenblase® gereinigten Gegenstände erhalten ihren Glanz zurück.

Hergestellt aus einer einzigartigen Formel, unter Verwendung von natürlichen Zutaten und einem speziellen Reinigungszusatz, entwickelt Die Seifenblase® seine kraftvolle Reinigungswirkung ab einer Wassertemperatur von 45-50°C. Daher ist es unumgänglich warmes Wasser zu verwenden. Fügen Sie ca. 20-50ml Die Seifenblase® zu je 1 Liter warmem Wasser. Die Konzentration können Sie bei Bedarf erhöhen. Die Reinigungsflüssigkeit sollte ausgetauscht werden, wenn die Reinigungsleistung abnimmt oder die Flüssigkeit sichtbar verschmutzt ist.

Anwendungsbeispiele: Gold- und Silberschmuck, Silberbesteck, Metallgegenstände, Körperpflege- und Hygieneartikel, Modellbauteile, Münzen, Druckerköpfe, Elektronikkomponenten und vieles mehr. Nicht geeignet für beschichtete Materialien (z. B. versilbert oder vergoldet).

VEM SONIC

Ultraschallreinigungsgeräte



Die Seifenblase® bei verölten, verfetteten, verrußten und verrosteten Gegenständen.



Die Seifenblase® unterstützt die Reinigung von verölten, verfetteten, verrußten und verrosteten Gegenständen und unterstützt bei der Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen an Metallen und Kunststoffen.

Die Seifenblase® ist speziell für gewerbliche und industrielle Anwendungen konzipiert. Hergestellt aus einer einzigartigen Formel entwickelt Die Seifenblase® seine kraftvolle Reinigungswirkung erst ab einer Wassertemperatur von 45-50°C. Fügen Sie ca. 10-15ml Konzentrat zu je 1 Liter warmem Wasser. Die Reinigungsflüssigkeit sollte ausgetauscht werden, wenn die Reinigungsleistung abnimmt oder die Flüssigkeit sichtbar verschmutzt ist.

Anwendungsbeispiele: Motorenteile, Zahnräder, Ketten, Schrauben, Werkzeuge, Industriekomponenten und vieles mehr.
Nicht geeignet für Schmuck.